



- NOTES:  
备注
1. Brass or purple copper, Bright tin-plating  
黄铜或紫铜, 镀亮锡
  2. Wire screw hole M4  
压线螺孔M4
  3. Current Rating: 70A  
额定电流: 70A
  4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.  
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
  5. Unmarked dimensions refer to tolerances  
未标注的尺寸参考公差

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	制图 DRAWING	H C T L	产品名称 TITLE	材料 MATERIAL	版本 REV.
1	初版发行		审核 CHECK	Z F C	PCB 焊接端子 厚度1.2 插板 铜垫片 M4 4焊脚 11x9x11.5mm		A
			批准 APPROVAL	L P J	产品料号 PART NO.		单位 UNITS
			比例 SCALE		FG-RG44-12-1109-DIP-C-01		mm
			投影 Projection				页次 SHEET
			角度 Angle				1/1

深圳市富港电子有限公司