



NOTES:  
备注

1. Copper, Bright tin plated  
黄铜, 镀亮锡
2. Wire screw hole M4  
压线螺孔M4
3. Current Rating: 45A  
额定电流: 45A
4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.  
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
5. Unmarked dimensions refer to tolerances  
未标注的尺寸参考公差

PCB 参考安装方式

GENERAL TOLERANCE		制图		H C T L		产品名称		版本	
DIM	TOL	审核	批准	比例	投影	材料	厚度	插板	柳垫片
5 or more	±0.35	CHECK	APPROVAL	SCALE	Projection	MATERIAL	0.8mm	8x8x11.2mm	REV.
2~5	±0.25			L P J		PCB 焊接端子	M4 4焊脚	DIP-C-05	A
0~2	±0.15					FG-RG44-08-0808-DIP-C-05			单位
±3.0°									mm
序号	变更内容	日期	Angle						页次
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	±3.0°						SHEET
1	初版发行								1/1

深圳市富港电子有限公司