


PCB 参考安装方式



NOTES:
备注

1. Brass or purple copper, Bright tin-plating
黄铜或紫铜, 镀亮锡
2. Wire screw hole M5
压线螺孔M5
3. Current Rating: 60A
额定电流: 60A
4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
5. Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	H C T L	产品名称 TITLE	材料 MATERIAL	版本 REV.
1	初版发行		DIM 5 or more ±0.35	审核 CHECK	Z F C	PCB 焊接端子 厚度1.0 插板 铆垫片 M5 4焊脚 13x12x12mm		A
			2~5 ±0.25	批准 APPROVAL	L P J	产品料号 PART NO.		单位 UNITS
			0~2 ±0.15	比例 SCALE		FG-RG54-10-1312-DIP-C-01		mm
			±3.0° Angle	投影 Projection				页次 SHEET
								1/1

深圳市富港电子有限公司