




NOTES:  
备注

1. Brass or purple copper, Bright tin-plating  
黄铜或紫铜, 镀亮锡
2. Wire screw hole M5  
压线螺孔M5
3. Current Rating: 70A  
额定电流: 70A
4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.  
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
5. Unmarked dimensions refer to tolerances  
未标注的尺寸参考公差



GENERAL TOLERANCE		制图		深圳市富港电子有限公司	
DIM	TOL	审核	H C T L	产品名称	版本
5 or more	±0.35	CHECK	Z F C	TITLE	REV.
2~5	±0.25	批准	L P J	PCB 焊接端子 厚度: 1.2 贴片 抽牙	A
0~2	±0.15	APPROVAL	投影	M5 4焊脚 30x11.5x7.9mm	
±3.0°	Angle	SCALE	比例	产品料号	单位
		Projection	投影	FG-M54-12-3011-SMT-C-01	mm
序号	变更内容	日期	材料		页次
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	MATERIAL		SHEET
1	初版发行				1/1