



参考安装方式

- NOTES:
备注
1. Copper, nickel base, matte tin 黄铜H62, 镍底, 镀雾锡
 2. Wire screw hole M4 压线螺孔M4
 3. Current Rating: 50A 额定电流: 50A
 4. Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
 5. There shall be no defects such as pin deformation and burrs. 不得有脚变形, 毛刺等缺陷
 6. Unmarked dimensions refer to tolerances 未标注的尺寸参考公差

GENERAL TOLERANCE		制图		H C T L		产品名称	
DIM	TOL	审核	检查	2 F C	批准	APPROVAL	TITLE
5 or more	± 0.35			L P J			PCB 焊接端子 厚度0.8 插板
2~5	± 0.25						铜垫片 M4 4焊脚 8x8x13.5mm
0~2	± 0.15						产品料号
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$						FG-RC4-08-0808-DIP-C-03

深圳市富港电子有限公司

序号	变更内容	日期	投影	材料	版本
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection	MATERIAL	REV.
1	初版发行				A
					单位
					mm
					页次
					1/1