


PCB 参考安装方式

NOTES:
备注

1. Brass or purple copper, Bright tin-plating
黄铜或紫铜, 镀亮锡
2. Wire screw hole M4
压线螺孔M4
3. Current Rating: 60A
额定电流: 60A
4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
5. Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差



GENERAL TOLERANCE		制图		H C T L		产品名称		版本	
DIM	TOL	审核	检查	批准	比例	投影	TITLE	厚度	REV.
5 or more	±0.35			APPROVAL	L P J	第一角	PCB 焊接端子	1.0	
2~5	±0.25			CHECK	Z F C	第三角	插板 铜垫片		A
0~2	±0.15			APPROVAL			10x8x15.2mm		
Angle	±3.0°			SCALE			FG-RG44-10-1008-DIP-C-01		
序号	变更内容	日期	日期	投影	材料				单位
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	MODIFY DATE	Projection	MATERIAL				UNITS
1	初版发行			第一角					mm
				第三角					页次
									SHEET
									1/1

深圳市富港电子有限公司