








ROHS



H
1.5
1.7
2.0
2.5



电 路 图



PCB. 焊接图

主要技术规格:

- 1. 额 定 值: 50mA DC12V
- 2. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
- 3. 操 作 力: $260\pm 40gf$
- 4. 行 程: $0.15\pm 0.10mm$
- 5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 6. 抗电强度: 100V 50HZ 1Min.
- 7. 寿 命: 50,000 Cycles

材料:

- 本体: LCP (灰色)
- 按钮: 塑头 (LCP灰色)
- 卡件: 磷铜 (镀银)
- 弹片: 不锈钢 (镀银)
- 防水层: 聚酰亚胺
- 盖板: 不锈钢

深圳市富港科技有限公司					第一视角		品名:	
							FG-TC-3302-1.5-260	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	1:1	一般公差	
设 计					单 位	mm	>0.5~2	± 0.10
审 核					重 量		>2~5	± 0.25
批 准							>5~10	± 0.30
							角度	$\pm 0.5^\circ$
							型号:	
							轻触开关	