




技术要求:

每板间距: 1.0mm

额定电压: 250V AC、DC

额定电流: 0.5A

绝缘电阻: 50M Ω MIN

接触电阻: 30m Ω MAX

工作温度: -20 $^{\circ}$ C+85 $^{\circ}$ C

线性尺寸的一般公差按 ± 0.2

孔位	A	B	C	D	孔位	A	B	C	D
2	1	3.2	4	2.5	12	11	13.2	14	12.5
3	2	4.2	5	3.5	13	12	14.2	15	13.5
4	3	5.2	6	4.5	14	13	15.2	16	14.5
5	4	6.2	7	5.5	15	14	16.2	17	15.5
6	5	7.2	8	6.5	16	15	17.2	18	16.5
7	6	8.2	9	7.5	17	16	18.2	19	17.5
8	7	9.2	10	8.5	18	17	19.2	20	18.5
9	8	10.2	11	9.5	19	18	20.2	21	19.5
10	9	11.2	12	10.5	20	19	21.2	22	20.5
11	10	12.2	13	11.5					

标记	处数	更改文件号	签名	日期
设计				
校对				
审核				
工艺				

图样标记

重量比例

共 页

第 页

东莞市高钺达电子科技有限公司
惠州市高钺达光电科技有限公司

1.0-T-B

7900-XXA3-TG

借(通)用件登记

日期