




技术要求：
每板间距：1.0mm
额定电压：250V AC、DC
额定电流：0.5A
绝缘电阻：50MΩ MIN
接触电阻：30mΩ MAX
工作温度：-20℃+85℃
线性尺寸的一般公差按±0.2

孔位	A	B	C	D	孔位	A	B	C	D
2	1	3.2	4	2.5	12	11	13.2	14	12.5
3	2	4.2	5	3.5	13	12	14.2	15	13.5
4	3	5.2	6	4.5	14	13	15.2	16	14.5
5	4	6.2	7	5.5	15	14	16.2	17	15.5
6	5	7.2	8	6.5	16	15	17.2	18	16.5
7	6	8.2	9	7.5	17	16	18.2	19	17.5
8	7	9.2	10	8.5	18	17	19.2	20	18.5
9	8	10.2	11	9.5	19	18	20.2	21	19.5
10	9	11.2	12	10.5	20	19	21.2	22	20.5
11	10	12.2	13	11.5					

					东莞市高钺达电子科技有限公司 惠州市高钺达光电科技有限公司									
标记处数					更改文件号	签名	日期	1.0-T-W						
设计					标准化									
校对					批准			7900-XXA4-TG						
审核														
工艺					日期									
					图样标记			重量	比例					
					共 页			第 页						

借(通)用件登记
日期