




规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC For one minuter
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶: Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
PBT/LCP Black/White
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC/Copper Alloy C2680

电镀: Electroplate:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating


2F外壳
1A-1端子

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	USB A/F 90° SMT (贴脚宽, 1.05柱)	日期 (DATE)	2010. 01. 06	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)	PUBFA-R21D-005	设计 (DESIGN)	刘文龙	
图号 (DWG NO)	P-UBF-039 (2F-3)	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant

产品


上盖




下盒

① PE真空盒 (1Set).

订书针




② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.




③ 50盒/箱 (5000Pcs).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.



⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.




④ 每箱平放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
2. 每箱装50盒 (5000Pcs);
3. 外箱尺寸与规格: 44*23.5*35cm A=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/19	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	Gavin Deng	包装规范	品名 (ITEM NO)	USB AF 全贴 系列
审核 (CHECKED)			料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)	Toms Chen			