




P.C.B LAYOUT

说明:

1. 特性:

额定电压:500V AC

额定电流:5A

接触阻抗:30m Ω MAX.

绝缘阻抗:3000M Ω MIN. at 500V DC

耐电压值:500V AC RMS for 1Minute

工作范围: -55℃~+105℃

外壳盐雾: 48H以上

2. 材料:

胶芯: PBT rated

车PIN: 铜合金 镀金1u"~30u"

外壳: 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化

支架: 铁合金, 铜合金, 镀镍


鱼叉: 铜合金, 镀锡

铆钉: 铜合金, 镀镍

螺丝: 铁合金/铜合金, 镀镍

挡板: PA9T, 黄色

螺丝规格



零件 编号	X尺寸	内牙
A/C	4.8	4#40
B/D	5.8	4#40

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD						
CHECKED:	DATE:	TITLE: HDRC-62P 三排公头 车针全金 柳圆鱼叉锁螺丝						
DRAWN: L. YUN	DATE: 2024-11-12	PART. NO.		D-HDRC62PM-E002				
		UNIT	mm	SCALE	free			
		FILE NO.	Ckmtw-HDRC-0008	REV.	A	QT00		