




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A1	新增尺寸管控	2016.08.16	黄培军
A2	改善后壳电镀卡体问题, 结构变更	2020.11.10	Lee

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC
- 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

原材料: Raw material:


- 塑胶: Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
PBT White/ Black
- 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 外壳: Shell: SPCC/Copper Alloy C2680

电镀: Electroplate:

- 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 外壳: Shell:
Nickel Plating

1A外壳

Contact Number	Signal Name
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		版本 (REV)	A2	比例 (SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)	2012.02.22	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
图号 (DWG NO)		设计 (DESIGN)	陈钦虎	
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°

RoHS Compliant

上盖





下盒

① PE真空盒(1Set).



产品





② 100Pcs/盒.





③ 2KPCS/箱



④ 每箱2KPCS, 若尾数箱在空间处加装填充物.



⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.




⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.

外箱物料标签

备注:

1. 每盒装成品100Pcs;
2. 每箱装2KPCS;
3. 外箱尺寸与规格: 48*31*23cm A=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/1		修改包装规范产品放置方式为端子脚侧放	ZHUANG	2021.05.13
A/2		根据实物将产品放置方式为端子脚向上放	Peng jingjing	2025.11.22

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/19	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/2	页/次(PAGE): 1/1		包装规范	
设计 (DESIGN)	Gavin Deng			
审核 (CHECKED)	Toms Chen			
核准 (APPROVED)				
			品名 (ITEM NO)	USB A TYPE 双层全包式母座
			料号 (PART NO)	