




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A3	增加端子弹高管控	2017. 04. 25	朱汝健
A4	增加尺寸②管控	2017. 11. 22	朱汝健

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

原材料:Raw material:


- 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
PBT White/Black
- 端子>Contact:Copper Alloy C2680
- 外壳:Shell:SPCC/Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:

- 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 外壳:Shell:
Nickel Plating


 深圳市宇文发电子科技有限公司
Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd
TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683

品名 (ITEM NO)	USB B/F 90° 直脚
料号 (PART NO)	PUBFB-R23B-001
图号 (DWG NO)	P-UBF-147 (1B-5)

页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
版本 (REV)	A4	比例(SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2011. 06. 18	
设计 (DESIGN)	陈钦虎	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
审核 (CHECKED)		X. X ±0.30 X. XX ±0.20 X. XXX ±0.10 X° ±5° X. X° ±2°
核准 (APPROVED)		


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




① PE真空盒 (1Set).


② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.




③ 20盒/箱 (2k).



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱放置20盒*1, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒 (1Set)
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱装20盒 (2000Pcs);
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.
- 6; 纸箱规格 27.3*22*34.5CM

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/16	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次 (PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	Jerry Deng	包装规范	品名 (ITEM NO)	USB B/F 90度 DIP 系列
审核 (CHECKED)	Toms Chen		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				