




1B外壳 1B端子

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

机械特性:MECHANICAL EFFICIENCY

- 1. Insertion force [插入力]: 3.57kgf Max
- 2. Withdrawal force [拔出力]: 1.02kgf Min
- 3. Durability [耐久性]: 1500 cycles

机械特性:MECHANICAL EFFICIENCY

- 1. Operating temperature 工作温度:
0 oC to +50 oC
- 2. Storage temperature 储存温湿度:
-20 oC to +60 oC

原材料:Raw material:

- 1. 塑胶: Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP/PBT White/ Black
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Electroplate:


- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 2. 外壳: Shell:
Nickel Plating

YWF USB 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		品名 (ITEM NO)	USB A/M 90° 短体DIP
		料号 (PART NO)	PUBMA-R23A-016
		图号 (DWG NO)	P-UBM-038 (1B)

页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT):	MM
版本 (REV)	A0	比例 (SCALE)	1:1
日期 (DATE)	2009. 11. 16		
设计 (DESIGN)	刘文龙	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	
审核 (CHECKED)		X. X ±0.30	
核准 (APPROVED)		X. XX ±0.25	
		X. XXX ±0.15	
		X° ±5°	
		X. X° ±2°	


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




① PE真空盒(1Set).

订书针




② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.




③ 50盒/箱(5k).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒(1Set)
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱装50盒(5000Pcs);
4. 外箱尺寸40.7*29.2*19.3cm ;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2011/09/28	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	USB A/M 90度 短体
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				