




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
- 4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

- 1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black
- 2. 端子:Contact:Copper Alloy C5191
- 3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:


- 1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

1A-1外壳

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	IEEE 1394 9P/F SMT (斜脚改点)	日期 (DATE)	2009. 12. 15	 未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)	PI4FW-R22B-003	设计 (DESIGN)	陈钦虎	
图号 (DWG NO)	P-I4F-005 (1A-2)	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		
				X. X ±0.30 X. XX ±0.20 X. XXX ±0.10 X° ±5° X. X° ±2°


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




① PE真空盒(1Set).

订书针




② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.




③ 50盒/箱(5k).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1Set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱装50盒(5K);
4. 外箱尺寸与规格: 39.5*21*30.5cm A=B ;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2011/12/23	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	Gavin Deng	包装规范	品名 (ITEM NO)	IEEE 1394 9P/F 系列
审核 (CHECKED)	Toms Chen		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				