








RECOMMENDED PCB LAYOUT



REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A3	尺寸4.0±0.05变更为3.95±0.05	2014.11.29	朱汝健

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶: Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680

电镀: Electroplate:


1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating

11D外壳

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A3	比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2011.03.25	
		设计 (DESIGN)	陈钦虎	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F SMT短体	核准 (APPROVED)		
料号 (PART NO)	PMBFB-R21C-008			
图号 (DWG NO)	P-MBF-067 (11B)			


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				



备注:

- 50Pcs/真空管, 20管/扎, 两端并用橡皮筋缠绕3-4圈;
- 每箱装10扎 (10Kpcs);
- 外箱尺寸与规格: 24*10.5*49.5cm A=B;
- 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
- 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/20	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次 (PAGE): 1/1		品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F (管装)系列
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	料号 (PART NO)	
审核 (CHECKED)	吴华兴			
核准 (APPROVED)				