








REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A1	修改尺寸标注	2022. 07. 14	ZHUANG
A2	更新1.85尺寸放置位置	2023. 09. 18	ZHUANG
A3	更新1.85尺寸公差	2023. 09. 18	ZHUANG

规格说明: Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC For one minuter
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black/Nature
2. 端子>Contact:Copper Alloy C5191/C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:


1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

2B-5D弯脚改前外壳
6D-1端子

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A3	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2009. 11. 09	 未 注 公 差 TOLERANCE UNSPECIFIED X. X ±0. 30 X. XX ±0. 25 X. XXX ±0. 15 X° ±5° X. X° ±2°
		设计 (DESIGN)	刘文龙	
		审核 (CHECKED)		
图号 (DWG NO)	P-MBF-029 (2B-5D)	核准 (APPROVED)		
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F180° DIP B型 (弯脚)			
料号 (PART NO)	PMBFB-R13A-001			

RoHS Compliant

上盖




下盒

① PE真空盒(1Set).


产品

订书针




② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




③ 100盒/箱(10K Pcs).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放50盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
2. 每箱装100盒(10K Pcs);
3. 外箱尺寸与规格: 39*19*31.5cm A=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/24	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	邓文宗	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 5PF 180度 系列
审核 (CHECKED)	陈大庆		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				