





半成品检验:

1. 端子不能有压伤, 划花、高低针、歪斜。
2. 胶芯不能有缺胶, 多胶, 色差等不良。


电镀品检验:

1. 颜色不能太淡. 色泽要均匀。
2. 电镀造成的端子歪斜. 变形。
3. 备注: 标注有“○”序号都为重点管
控尺寸; 此“△”为变更尺寸; 符号
里的数字表示变更的次数/版次。

REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A1	增加尺寸①②③④管控	2018.06.20	朱汝健

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例(SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	USB A/M 长体焊线弧端(半成品)	日期 (DATE)	2011.07.04	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)	BUBMW-PWRA-001	设计 (DESIGN)	陈钦虎	
图号 (DWG NO)	B-0025	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

电镀规格图






技术要求

- 1. 材质: SPCC/C2680
- 2. 电镀规格: 镀亮镍80~100u".
- 3. 外观要求: 无水渍、脏污、发黄、发黑、变色、变形、损伤、脱皮等外观不良现象
- 4. 盐雾试验: 24H.
- 5. 可焊性试验:
测试条件: 将上锡区放入锡池, 摄氏260±5度, 3±0.5秒
判定标准: 浸入锡池部分95%以上表面被锡覆盖
- 6. 密着性试验:
测试条件: 用尖嘴钳夹住产品, 90度来回两次
判定标准: 无脱皮现象


YWF usb 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683	页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
	版本 (REV)	A0	比例 (SCALE) 1:1
	日期 (DATE)	2012. 11. 20	
	设计 (DESIGN)	陈钦虎	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.15 X.XX ±0.10 X.XXX ±0.05 X° ±3° X.X° ±2°
	审核 (CHECKED)		
品名 (ITEM NO)	USB A/M长体焊线弧线型主盖	核准 (APPROVED)	
料号 (PART NO)	SUBMA-OSD02C-001		
图号 (DWG NO)	1B		
模号 (MODEL NO)	UB004G		

电镀规格图



技术要求

1. 材质: SPCC/C2680
2. 电镀规格: 镀亮镍80~100u".
3. 外观要求: 无水渍、脏污、发黄、发黑、变色、变形、损伤、脱皮等外观不良现象
4. 盐雾试验: 24H.
5. 可焊性试验:
测试条件: 将上锡区放入锡池, 摄氏260±5度, 3±0.5秒
判定标准: 浸入锡池部分95%以上表面被锡覆盖
6. 密着性试验:
测试条件: 用尖嘴钳夹住产品, 90度来回两次
判定标准: 无脱皮现象


 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A0	比例 (SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2011. 10. 08	
		设计 (DESIGN)	陈钦虎	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
		审核 (CHECKED)		X. X ±0.15 X. XX ±0.10 X. XXX ±0.05 X° ±3° X. X° ±2°
品名 (ITEM NO)	USB A/M长体焊线式后盖 (大线夹)	核准 (APPROVED)		
料号 (PART NO)	SUBMW-OSD02C-001			
图号 (DWG NO)	1A			
模号 (MODEL NO)	UB006G			

RoHS Compliant


REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				






① PE袋.



封口处




② 前、后壳, 半成品均为1000Pcs/袋, 并用封口机封口.





③ 5K套/箱.



外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 前、后壳放置于最底层, 半成品主体放置于铁壳上面, 每箱放置5K SET*3=15袋, 若尾数箱在空间处加装填充物

备注:

1. PE袋.
2. 前壳、后壳、半成品胶芯均为1000Pcs/袋;
3. 每箱装5KSET*3=15袋;
4. 外箱尺寸34.0*22*32.5cm;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/15	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	USB A/M 三件式 系列
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				