




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A2	变更管控尺寸	2011.05.31	陈钦虎
A3	变更管控尺寸	2011.07.26	陈钦虎

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:

1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

9D外壳
9D-1端子

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A3	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2011. 7. 26	
		设计 (DESIGN)	陈钦虎	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F 90° B型(四脚加长)	审核 (CHECKED)		X. X ±0.30 X. XX ±0.25 X. XXX ±0.15 X° ±5° X. X° ±2°
料号 (PART NO)	PMBFB-R23A-008	核准 (APPROVED)		
图号 (DWG NO)	P-MBF-002 (2B-9D)			

RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1		修改吸塑盒装料深度，改善端子脚变形问题， 更换配套纸箱		

上盖

产品

订书针


下盒

① PE真空盒(1Set).


② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.

③ 100盒/箱(10K Pcs).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放25盒*4, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
2. 每箱装100盒(10K Pcs);
3. 外箱尺寸与规格: 33*33*21cm B=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/24	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/1	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F 90° B型四脚
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	吸塑盒料号: GMBF-161161-001 纸箱料号: CA-330330210BB-001
核准 (APPROVED)				