




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
LCP Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680/C5191
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

2AB-1D外壳 1D-1端子

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
品名 (ITEM NO)		版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:1
料号 (PART NO)		日期 (DATE)	2009. 11. 10	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
图号 (DWG NO)		设计 (DESIGN)	刘文龙	
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RECOMMENDED PCB LAYOUT

RoHS Compliant

上盖




下盒



① PE真空盒(1Set).


产品

订书针




② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




③ 100盒/箱(10K Pcs).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放25盒*4, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
2. 每箱装100盒(10K Pcs);
3. 外箱尺寸与规格: 33*33*21cm B=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/24	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/1	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 5PF 90度 系列
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	吸塑盒料号:GMBF-161161-001 纸箱料号:CA-330330210BB-001
核准 (APPROVED)				