




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A1	整理图面	2015. 06. 19	朱汝健
A2	增加客户的管控要求	2016. 03. 17	朱汝健
A3	①2.20±0.20变更为2.20 ^{+0.30} _{-0.20} 增加尺寸⑤管控	2017. 08. 17	朱汝健

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC For one minute
- 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:0.68kg<MF<1.59kg
Unmate force:0.90kg<UF<2.27kg
- 使用寿命: 10000次

原材料:Raw material:


- 塑胶:Plastic cement:
Hing Temperature Thermoplastics,
PBT White

- 端子:Contact:Copper Alloy C2680

- 外壳:Shell: SPCC-SB

电镀:Electroplate:

- 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 外壳:Shell:
Nickel Plating

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
品名 (ITEM NO)	USB A/F 180° DIP短体弯脚13.7	版本 (REV)	A3	比例(SCALE) 1:1
料号 (PART NO)	PUBFA-R13H-001	日期 (DATE)	2009. 12. 17	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
图号 (DWG NO)	P-UBF-101 (3C)	设计 (DESIGN)	刘文龙	
		审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				


上盖




下盒

① PE真空盒(1Set).

订书针




② 100Pcs/盒, 四周并用订书机装订.




③ 50盒/箱(5000Pcs).


外箱物料标签



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.




⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱平放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
2. 每箱装50盒(5000Pcs);
3. 外箱尺寸与规格: 48.2*27.2*24.3cm A=B ;
4. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
5. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/19	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次(PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	Gavin Deng	包装规范	品名 (ITEM NO)	USB A/F 180度DIP 系列
审核 (CHECKED)	Toms Chen		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				