




P.C.B LAYOUT



说明:

1. 特性:

额定电压:500V AC

额定电流:5A

接触阻抗:30mΩ MAX.

绝缘阻抗:3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值:500V AC RMS for 1Minute

工作范围: -55℃~+105℃

外壳盐雾: 48H以上

2. 材料:

胶芯: PBT rated

车PIN: 铜合金 镀金1u"~30u"

外壳: 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化

支架: 铁合金, 铜合金, 镀镍

鱼叉: 铜合金, 镀锡

铆钉: 铜合金, 镀镍

螺丝: 铁合金/铜合金, 镀镍

挡板: PA9T, 黄色

### 螺丝规格

| 零件<br>编号 | X尺寸 | 内牙   |
|----------|-----|------|
| A/C      | 4.8 | 4#40 |
| B/D      | 5.8 | 4#40 |

|                      |                         |                                                    |                 |       |      |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| APPROVED:            | DATE:                   | Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司<br>CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD |                 |       |      |
| CHECKED:             | DATE:                   | TITLE:<br>HDRC-62P 三排母头 车针全金 铆圆鱼叉锁螺丝               |                 |       |      |
| DRAWN:<br><br>L. YUN | DATE:<br><br>2020-11-12 | PART. NO.                                          | D-HDRC62PF-E002 |       |      |
|                      |                         | UNIT                                               | mm              | SCALE | free |
|                      |                         | FILE NO.                                           | Ckmtw-HDRC-0005 | REV.  | A    |
|                      |                         | QT00                                               |                 |       |      |

| TOLERANCE TABLE |       |
|-----------------|-------|
| .0              | ±0.30 |
| .00             | ±0.20 |
| .000            | ±0.05 |