




REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)

规格说明:Specifications:
电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN


原材料:Raw material:

1. 塑胶:Plastic cement:
High Temperature Thermoplastics,
LCP Black
2. 端子>Contact:Copper Alloy C5191
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Electroplate:


1. 端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating

RECOMMENDED PCB LAYOUT

 深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co.,Ltd TEL:0755-27711235 FAX:0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A0	比例(SCALE) 1:1
		日期 (DATE)	2009. 11. 11	
		设计 (DESIGN)	刘文龙	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	MINI USB 4P/F SMT(双防呆)	审核 (CHECKED)		X. X ±0.30
料号 (PART NO)	PU4FW-R21A-004	核准 (APPROVED)		X. XX ±0.20
图号 (DWG NO)	P-U4F-001(1L)			X. XXX ±0.10
				X° ±5°
				X. X° ±2°


RoHS Compliant

REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				



备注:

- 50Pcs/真空管, 20管/扎, 两端并用橡皮筋缠绕3-4圈;
- 每箱装15扎 (15Kpcs);
- 外箱尺寸与规格: 24*10.5*49.5cm A=B;
- 外箱用透明胶纸带封"工"字型;
- 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	 深圳宇文发电子科技有限公司 TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683	
日期 (DATE)	2012/06/20	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次 (PAGE): 1/1			
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范	品名 (ITEM NO)	MINI USB 4P/F 管装系列
审核 (CHECKED)	吴华兴		料号 (PART NO)	
核准 (APPROVED)				