



温州康宏电子有限公司

技术参数 SPECIFICATIONS
线数 (Poles) : 2
适用线规 (Applicable wires) : AWG26#~/20#
适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm
温度范围(Temperature range):-25℃~85℃
额定电压(Voltage rating):250v.Ac/Dc
额定电流(Current rating):5A
接触电阻(Contact resistance) : <0.02Ω
绝缘电阻(Insulation resistance): >1000MΩ
耐压(Withstand voltage):500V.Ac/1min
材料(Material):
针座(Wafer) : PA66 Blue UL94V-2(0) 灰色
插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62



PCB LAYOUT

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

					连接器针座	W450H01-1.2Y102BM1			
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期					
设 计	余嘉诚					视图	阶段	标 记	质 量
审 核	朱树清								4:1
批 准	徐君辉				Dirnensions are shown:mm(inches)	第1张		共1张	
					2025. 12. 03	温州康宏电子有限公司			