



温州康宏电子有限公司

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期



技术参数 SPECIFICATIONS

线数 (Poles) : 2

适用线规 (Applicable wires) : AWG24#~18#

适用基板厚度 (Applicable PC board thickness): 1.6mm

温度范围(Temperature range):-25℃~85℃

额定电压(Voltage rating):300V.Ac/Dc

额定电流(Current rating):7A

接触电阻(Contact resistance) : <0.02Ω





绝缘电阻(Insulation resistance): >1000MΩ

耐压(Withstand voltage):1000V.Ac/1min


材料(Material):

1.针座(Wafer) : PA66 Ivory UL94V-2(0) 蓝色

2.插针 (Insertion pin) : 黄铜镀锡 (tin-plated brass) H62



PCB LAYOUT

					连接器针座	W800H01-2.1Y102BD1			
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期					
设 计		余嘉诚			视图	阶段	标 记	质 量	比 例
审 核		朱树清			 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1
批 准		徐君辉				第1张		共1张	
					2025. 12. 03	温州康宏电子有限公司			