


B VIEW
SCALE 4/1

PCB参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40m Ω Max
3. 绝缘电阻:100M Ω Min
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 焊接温度:260 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 3 $\pm$ 0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm$ 0.15mm

2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	PBT	黑色	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X $\pm$ 0.30 X.XX $\pm$ 0.25 X.XXX $\pm$ 0.15 X.' $\pm$ 2" X.X' $\pm$ 0.5" UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MINI RJ45 1X2 90° DIP 无灯全塑	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW421-RJ45-287B
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	HYC-2211141405
			SHEET NO.	1 OF 1