

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 试验条件:DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

4	LED灯引脚	铁针	镀铜锡	
3	信号针	磷铜	镍底镀金	
2	塑座	尼龙	黑（环保）	
1	屏蔽	黄铜	镀镍锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

PCB参考图



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X. ±2' X.X' ±0.5'		DRAWN BY : 陈一鸣		DATE : 2014-02-23		PART NAME: RJ45 90° DIP 超薄 带灯带屏蔽	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY: 马跃		DATE : 2014-02-23		PART NO. HYCW132-RJ45-151B	
		APPROVED BY: 邱敏		DATE : 2014-02-23		MOLD NO. 	
SCALE:1:1 SIZE: A4				DRAW NO: HYC-RJ17091114		SHEET NO. 1 OF 1	