






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2012/11/02
B	按实物更新	---	2025/9/25



1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	PTFE	白色	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/	
单位	mm	比例	1:1	江门市德索连接器有限公司		Mailbox: sale@dosin.cn	
Unit	mm	Scale	1:1	Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Tel: (0086)769-81153906	
图号		料号		产品名称		BNC 180° 插板 连接器	
Drawing NO		Part Number		DOSIN-801-0062		Product name	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图		季善源	
		零部件 Parts		Draw drawing			
		X. ± 0.20		审核			
		X.X ± 0.15		Check			
		X.XX ± 0.10		客户确认			
		角度 angle $\pm 3^{\circ}$		Customer confirmation			