




版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/05/13
B	按实物更新	---	2026/01/05


1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 75欧姆
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.3
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: ≥5000 MΩ

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -45℃~+125℃

5	华司	铁料	镀镍	1
4	螺母	黄铜	镀镍	1
3	胶芯	PTFE	白色	1
2	中心针	黄铜	镀金	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/	
单位 Unit mm		比例 Scale 1:1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD	
图号 Drawing NO		料号 Part Number DS801FPR0181		产品名称 Product name BNC 90° 母头插板连接器	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	季善源
		零部件 Parts X. ±0.20 X.X ±0.15 X.XX ±0.10		审核 Check	
		角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation	