






RoHS
REACH

H (高度)
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0

注:灌胶不能
超此中线



PCB线路板图



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴建敏		产品名称: TACT SWITCH	
1	按钮	PPA			1	额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审核	臧志杨	图面		
2	盖板	PPA			1	接触电阻	≤100mΩ					单位	A4	
3	防水垫片				1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	陈建明	比例		
4	防水膜				1	耐电压	AC250V/min					重量		
5	弹片	不锈钢			1	动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01	批准	吴丹	页码	1/1	
6	底座	PPA			1							版次	A/0	
7	接线片	铜	镀银		1								浙江创都电子科技有限公司	