




主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC1000V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	LED灯引脚	铁针	镀锡	
2	信号针	磷铜	镀镍底40u"镀金0.3u"	
1	塑座	PBT	114C黄色	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5' UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 180° DIP 1X4 带灯全塑	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW531-RJ45-162B
	APPROVED BY:	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
	邱敏		DRAW NO:	HYC-2401291750
			SHEET NO.	1 OF 1