





建议面板式开孔尺寸



建议PCB板开孔尺寸

技术特性
温度范围: -50°C~+110°C
特性阻抗: 75Ω
频率范围: DC-3GHz
驻波比: 1.5MAX
工作电压: 500V MAX
耐压: 1500V MS
绝缘电阻: ≥5000MΩ

F	胶芯	POM	本色	2PCS
E	本体	锌合金	镀镍	1PCS
D	鱼叉	铁	镀锡	2PCS
C	外壳	ABS	黑色	1PCS
B	中心针	黄铜	镀金	2PCS
A	PIN针	黄铜	镀锡	2PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 unit	mm	比例 SCALE	1:1	料号 Part Number	DOSIN-801-0419	产品名称 Product name	BNC母头90度 双胞胎黑胶壳
图号 Drawing NO		文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing	邓高
				零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核 Check	
				角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation	