






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2020/07/08
B	按实物更新	---	2025/11/24



建议PCB尺寸

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 75欧姆
- 1.2 工作频率: DC-4 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000\text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/			
单位 mm		比例 1:1		江门市德索连接器有限公司		Mailbox: sale@dosin.cn			
Unit		Scale		Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Tel: (0086)769-81153906			
图号 Drawing NO				料号 Part Number		产品名称 Product name			
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用				DS801FPS0039		BNC 180° 母头			
				未注公差 Unmarked tolerance		插板连接器			
				零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10		绘图 Draw drawing		季善源	
						审核 Check			
						客户确认 Customer confirmation			
				角度 angle $\pm 3^{\circ}$					

3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	PTFE	白色	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位