






建议开孔尺寸



建议PCB尺寸


1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50欧姆
- 1.2 工作频率: DC-3GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

3	华司	铁料	镀1u"金	1PCS
3	螺母	黄铜	镀1u"金	1PCS
3	中心针	磷铜	镀金	1PCS
2	主体	锌合金	镀1u"金	1PCS
1	胶芯	铁氟龙	白色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位



The View

单位
Unit

mm

比例
Scale

1:1

图号
Drawing NO

文件保密 File security
This drawing shall not be copied,
circulated or used for other
purposes without permission.
本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用

dosinconn DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD

江门市德索连接器有限公司
Jiangmen Dosin Connector Co., LTD

Web: <https://www.dosinconn.cn/>
Mailbox: sale@dosin.cn
Tel: (0086)769-81153906

料号
Part Number

DS801FPS0317

产品名称
Product name

BNC 180° 母头卡
板连接器

未注公差 Unmarked tolerance

零部件 Parts
X. ± 0.20
X.X ± 0.15
X.XX ± 0.10

角度 angle $\pm 3^{\circ}$

绘图
Draw drawing

邓高

审核
Check

客户确认
Customer confirmation