







PC Board Layout



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	名称	材料	电镀	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PBT	黑 (环保)	
2	塑座	PBT	黑 (环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2" X.X' ±0.5"	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 90°DIP 体长18 (带屏蔽壳)	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW133-RJ45-184B
	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	HYC-RJ17091309
UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1