




建议PCB尺寸

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 75欧姆
- 1.2 工作频率: DC0-4 GHz
- 1.3 S.W.R.: 1.5 MAX
- 1.4 工作电压: 500V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: 5000 兆欧

2. 环境保护

- 2.1 工作温度范围: -65℃~+165℃

		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL (HK) CO., LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/	
单位 mm		比例 1:1		Mailbox: sale@dosin.cn	
图号		料号		产品名称	
Drawing NO		DS801FPR0230		BNC 90° 母头插板连接器	
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图	邓 高
		零部件 Parts		审核	
		X. ±0.20		客户确认	
		X.X ±0.15		Customer confirmation	
		X.XX ±0.10			
		角度 angle ±3°			

C	中心针	磷 铜	镀2u"金	1
B	胶 芯	PC	透 明	1
A	本 体	锌合金	镀 1u"金	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位