







RECOMMEND PCB LAYOUT



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压试验: DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

网络接口组件	9	信号灯	LED灯 铁脚	绿 色
	8	信号灯	LED灯 铁脚	黄 色
	7	网络接口信号针	磷铜	镀 金
	6	后 盖	PA66	黑 色
	5	塑胶基座	PA66	黑 色
	4	屏蔽外壳	H62铜	镍 锡
USB组件	3	塑 胶	PBT	白 色
	2	信 号 脚	H62铜	镀锡接触点金
	1	外 壳	铁	镍 锡
序 号		部件名称	材 料	电镀及颜色



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45+USB 2.0 90° DIP带灯无弹	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW85-RJ45-275B	MOLD NO.
 UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2312151909	SHEET NO. 1 OF 1