









P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended
for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



技术参数

NO	项 目	参 数
1	额定电流	50mA 12V DC
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	160/230±50gf
4	行 程	0.2±0.1mm
5	绝缘电阻	>100MΩ
6	抗电强度	250V 50Hz 1Min
7	寿 命	100, 000 cyc

借(通)用件登记
描 图
描 校
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期
更改文件号
标 记
日 期
变 更 内 容
负 责 人
审 核 人
批 准 人

						未 注 公 差		浙江创都电子科技有限公司						产品名称	轻 触 开 关 TACT SWITCH
						30<L	±0.30							产品型号	CAX-TS3425PAL-3x4x**-260LB
						10<L≤30	±0.20								
						5<L≤10	±0.15								
						L≤5	±0.10	设 计		20121110		单 位	比 例		
								审 核				mm	5:1		
更改文件号	标 记	日 期	变 更 内 容			负 责	审 核	批 准	角 度	±2°	批 准				