






版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2017/6/01
B	按实物更新	---	2025/8/16

75欧姆使用
全包胶芯



建议PCB尺寸

1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50/75欧姆
- 1.2 工作频率: DC-4 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335V/最大值
- 1.5 绝缘电阻: $\geq 1000 \text{ M}\Omega$
2. 环境保护
- 2.1 工作温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/													
单位 Unit		mm		比例 Scale		1:1		江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906									
图号 Drawing NO				料号 Part Number				DOSIN-801-0382				产品名称 Product name				BNC 180°母头插板 连接器			
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用				未注公差 Unmarked tolerance				绘图 Draw drawing				季善源							
				零部件 Parts X. ± 0.20 X.X ± 0.15 X.XX ± 0.10				审核 Check				23							
角度 angle $\pm 3^{\circ}$				客户确认 Customer confirmation															

3	胶芯	PTFE	白色	1
2	中心针	黄铜	镀金	1
1	本体	黄铜	镀镍	1
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位