





一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1




电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V (50Hz) /min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。



6		弯 片	1	H62黄铜带(Y) $\delta=0.50mm$	D. Ag
5		插 针	1	H65黄铜棒 $\phi=3.0mm$	D. CuSn
4		后 盖	1	PA9T工程塑料	黑
3		平 片	1	H62黄铜带(Y) $\delta=0.50mm$	D. Ag
2		簧 片	1	磷铜带(Y) $\delta=0.25mm$	D. Ag
1		基 座	1	PA9T工程塑料	黑
序号	图号或代号	名 称	数量	材 料	备注

浙江创都电子科技有限公司

单 位	绘 图	产 品 名 称	CAX-DC005L-5A-3.0-AY
MM	核 对	图 号	
比 例	核 准	电源插座系列	
1: 1	日 期		