




主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: $40\text{m}\Omega$ Max
3. 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ $3 \pm 0.5\text{s}$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	黄色/绿色		
2	信号针	磷铜	接触点镀金	
1	塑座	PA66	黑 (环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X' $\pm 2^\circ$ X.X' $\pm 0.5^\circ$ UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 90° DIP 带灯带屏蔽 顶部带弹	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW548-RJ45-157B	MOLD NO.
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2503100943	SHEET NO. 1 OF 1