









RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
(ALL TOLERANCES ARE ± 0.05)



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40m Ω Max
3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 焊接温度: 260 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 3 $\pm$ 0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ± 0.15 mm

材质要求

1. 基座: LCP黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 90 $^{\circ}$ DIP 带灯带弹沉板
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW186-RJ45-285B
 UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱国夷	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
			DRAW NO: HYC-RJ17062611
			SHEET NO. 1 OF 1