






RoHS
REACH

H (高度)
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0

注:灌胶不能
超此中线



PCB线路板图



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能	未注尺寸公差 (mm)	设计	吴建敏	图面	A4	产品名称: TACT SWITCH
1	按钮	PPA			1	额定规格	DC12V/50mA			图面	A4	
2	盖板	PPA			1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	单位	MM	
3	防水垫片				1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	比例		
4	防水膜				1	耐电压	AC250V/min			重量		CAX-TS1101S-4.5x4.5x**FSS-XM
5	弹片	不锈钢			1	动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01	版次	1/1	浙江创都电子科技有限公司
6	底座	PPA			1							
7	接线片	铜	镀银		1							