







主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40m Ω Max 初始态 100m Ω Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
5. 焊接温度: 260 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 3 $\pm$ 0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差见下表

3	屏蔽	黄铜		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X." $\pm 2^{\circ}$ X.X" $\pm 0.5^{\circ}$ UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 8P8C 无灯带屏蔽	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYCW259-RJ45-158B
	APPROVED BY: 柯南	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	HYC-RJ19110738
			SHEET NO.	1 OF 1