


A		B		C		D		E	
				REV.	DESCRIPTION		ECN NO.	NAME	DATE



序号	品名	材质
1	0.5前侧胶芯(H=2.0)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5前侧端子(H=2.0)	铜合金/表面镀锡
3	0.5前侧后盖(H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5前侧焊片(H=2.0)	铜合金/表面镀锡

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压： 50V, AC/DC 。
4. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$ 。
5. 绝缘电阻： $\geq 500\text{M}\Omega$

适用线路板(PCB LAYOUT)

5

A		B		C		D		E	
				REV.	DESCRIPTION		ECN NO.	NAME	DATE


1

2


3

4

5



SECTION A-A
SCALE 2:1



GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD					BXCONN [®]			
DIM.	TOL.	TITLE: 0.5 Pitch H2.0 Easy-on R/A Down Type CONN								
.x	±0.30									
.xx	±0.20									
.xxx	±0.05									
GENERAL ANGLE:										
.x°	±5°	DWG. NO.: BX-FPC0.5-NPH20FX				CHECKED: MAX				
.xx°	±2°	PART NO.: BX-FPC0.5-NPH20FX				DRAWN: ELLA				
.xxx°	±1°	UNIT: mm				SCALE: none	SHEET: 2 of 2	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL
