






BC-16-4P220-R190-B	6.40	4.80	0
BC-16-3P220-R190-B	4.80	3.20	0
BE FILED	DIMA	DIMB	DIMC



性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30m Ω MAX


绝缘电阻: 500M Ω

工作温度: -40℃ ~ +85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 触点镀金3U",

使用寿命: 3000次以上



3&4PIN LAYOUT

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

版本REV.	更新标记REVISION	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
			X.X ±0.25		
			X.XX ±0.15		
绘制DRAWN			X.XXX ±0.05	品名ARTICLE:	
设计DES' D			视图方法 PROJECTION	电源连接器	
审核CHK' D					
批准APPV' D			比例SCALE: 3: 1	图号MODEL: BC-16-NP220-R190-B	A4
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	