






性能:

- 额定电流: 3.0A
- 额定电压: 24V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ MAX
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 塑件(材质): LCP, 耐高温260℃
- 接触点(材质): 铜合金, 触点镀金3U



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-60-3P240-C06-B	2.4	4.30±0.25
BC-60-3P350-C06-B	3.5	5.40±0.25



版本REV.		更改标记REVISION		NOTE日期DATE	未注公差 TOLERANCE		东莞市文章济美电子有限公司		
					X. ± 0.35				
					X.X ± 0.25				
绘制DRAWN		设计DES' D				X.XX ± 0.15		品名ARTICLE: 电池连接器	
						X.XXX ± 0.05			
审核CHK' D		批准APPV' D				视图方法 FROJECTION		图号MODEL: BC-60-3PX-C06-B	
								A4	
				比例SCALE:		单位UNIT: mm			