









性能:

额定电流: 2.0A

额定电压: 12V

耐电压: 500V

接触电阻: 30mΩ MAX

绝缘电阻: 500MΩ

工作温度: -40℃~+85℃

塑件(材质): LCP

接触点(材质): 磷铜, 镀金3U

使用寿命: 3000次以上

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-23-3PD380-B	7.50	4.0	2.0
BC-23-4PD380-B	9.50	6.0	4.0
BC-23-5PD380-B	11.5	8.0	6.0
BC-23-6PD380-B	13.5	10.0	8.0

版本REV.	更新标记REVISIONNOTE	日期DATE	未注公差 TOLERANCE	JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司	
			X. ±0.35		
			X.XX ±0.25	品名ARTICLE:	
			X.XX ±0.15		
绘制DRAW			X.XXX ±0.05	电池连接器	
设计DES'D			视图方法 PROJECTION		
审核CHK'D				图号MODEL BC-23-NPD380-B	
批准APPV'D			比例SCALE:		
			单位UNIT: mm	页码SHEET: 共1页 第1页	