




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.12.28

技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。

2、材质：磷青铜，T=0.12

3、电镀处理：
整个表面镀底镍20u"MIN,再镀锡 100u"MIN；

4、额定电流：1A，AC，DC；

5、额定电压：125V，AC，DC；

6、温度范围：-25℃~+85℃；

7、接触电阻：≤0.02Ω；

8、适用线规：AWG#32 to #28

9、产品料号：
A12501 - T - P T1

产品类型 — T — P T1 电镀
T:端子 T1:镀亮锡
主体材质 — 电镀
P:磷青铜

借用登记

B

旧底图总号

底图总号

签 字

A

日 期

SECTION A-A

SECTION B-B

SECTION C-C

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 刘焕刚/2024.7.19		浙江深海电子有限公司	
0.X	±0.25	X.°	±3°	CHK. BY	朱江浩/2024.7.19		
0.XX	±0.12			APRV. BY	姚婷/2024.7.19		
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°	DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1	PROD. NAME SH-1.25-T
UNIT	SIZE	SCALE		H12503-00		PART NO. A12501-T-PT1	
MM	A4	1:1				TITLE 1.25mm pitch Terminal TYPE	