




性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40℃~+125℃
- 塑件(材质): LCP E130i(黑色) UL94-V0 E106764
- 接触点(材质): 锡磷青铜, 触点镀金3U", 焊脚镀金1U", 镍50-80U"
- 固定片(材质): 黄铜C2680, 镀全雾锡100U"以上, 镍底50-80U"

版本REV. 更新标记REVISIONNOTE 日期DATE			未注公差 TOLERANCE		JMECONN 东莞市文章济美电子有限公司		
			X. ±				
			X.X ±0.25				
绘制DRAWN			X.XX ±0.15		品名ARTICLE: 电池连接器		
设计DES'D			X.XXX ±0.05				
			视图方法 PROJECTION				
审核CHK'D					图号MODEL: BC-65-4PD670-B		A4
批准APPV'D			比例SCALE:		单位UNIT: mm		页码SHEET: 共1页 第1页